

便器品番 C787B/C787BR 使用シリーズ排水心一覧


ご注意：本資料の記載されている内容は、標準施工で設置した場合であり、必ずしも現場がこの記載内容に合致するものではありません。

「排水」位置を確認される場合は、最終的には「現場確認」をお願いします。

STEP1：『便器洗浄レバーの有無』『扉/点検口数』で、シリーズを特定

便器洗浄レバー有無	レバーなし				レバーあり		
扉/点検口数	・点検口：3か所		・扉：2か所 ・点検口：1か所（扉内）	・点検口：左右側面に各1か所*		・扉：2か所	・扉：1か所 ・点検口：1か所
画像	I型 	L型 	I型のみ 	I型のみ 	I型のみ 	I型のみ 	
特長	・I型手洗器：樹脂製		・L型手洗器：樹脂製	・I型手洗器：陶器製	・I型手洗器：陶器製 ・キャビネット：左右の壁から独立	・I型手洗器：樹脂製 ・扉端・アルミエッジ付き	・I型手洗器：樹脂製

STEP2：該当シリーズで排水心を確認

シリーズ名	レストパルス		レストパルG		レストパルスタンド		住宅会社・マンション向けシステムトイレ	
排水心（床排水）	・排水心：200mm ・排水心可変：355～540*1 330～540mm*2 *1 発売当初～2002年8月頃まで：355～540mm *2 2002年8月頃～販売終了まで：330～540mm		・排水心：200mm ・排水心可変：355～610mm		・排水心：200mm ・排水心可変：355～540*1 330～540mm*2 *1 発売当初～2002年8月頃まで：355～540mm *2 2002年8月頃～販売終了まで：330～540mm		・排水心：200mm ・排水心：308mm（パナホーム向けのみ）	
排水心確認方法	天板奥行寸法で確認 ・156mmの場合  排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具が壁・床に直接設置  排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具が壁・床から直接設置  排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具がキャビネット内の「壁」・「床」から直接設置  排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具がキャビネット外の「壁」・「床」からエルボ・フレキホースを使用  排水心 可変*3	キャビネットの柄で確認 ・単色 ・木目柄  排水心 200	市松模様（パナホーム向けのみ）  排水心 308	

*3 排水心可変の場合：現場の排水心特定は便器を外さないと分かりません。