

便器品番 C787B/BR 使用シリーズ排水心一覧

【ご注意】

- ・本資料の記載されている内容は、標準仕様および施工説明書どおりに設置した場合のものです。そのため必ずしもすべての現場がこの記載内容に合致するものではありません。
- ・「排水位置」を確認される場合は、最終的には「現場確認」をお願いします。

■STEP1：『便器洗浄レバーの有無』『扉/点検口数』で、シリーズを特定

便器洗浄レバーの有無	レバーなし				レバーあり	
扉/点検口数	・点検口：3か所		・扉：2か所 ・点検口：1か所（扉内）	・点検口：左右側面に各1か所*	・扉：2か所	・扉：1か所 ・点検口：1か所
画像						
特長	・I型手洗器：樹脂製	・L型手洗器：樹脂製	・I型手洗器：陶器製	・I型手洗器：陶器製 ・キャビネット：左右の壁から独立	・I型手洗器：樹脂製 ・扉端・アルミエッジ付き	・I型手洗器：樹脂製

■STEP2：該当シリーズで排水心を確認

シリーズ名	レストパルス		レストパルスG		レストパルススタンド		住宅会社・マンション向けシステムトイレ					
排水心（床排水）	・排水心：200mm ・排水心可変：355～540*1 330～540mm*2 *1 発売当初～2002年8月頃まで：355～540mm *2 2002年8月頃～販売終了まで：330～540mm		・排水心：200mm ・排水心可変：355～610mm		・排水心：200mm ・排水心可変：355～540*1 330～540mm*2 *1 発売当初～2002年8月頃まで：355～540mm *2 2002年8月頃～販売終了まで：330～540mm		・排水心：200mm ・排水心：308mm（パナホーム向けのみ）					
排水心確認方法	天板奥行寸法で確認 ・156mmの場合 排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具が壁・床に直接設置 排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具が壁・床から直接設置 排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具がキャビネット内の「壁」・「床」から直接設置 排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具がキャビネット内の「壁」・「床」から直接設置 排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具がキャビネット内の「壁」・「床」から直接設置 排水心 200	キャビネットの柄で確認 ・単色 ・木目柄 排水心 200	分岐金具で確認 ・分岐金具が土台に設置 排水心 可変 *3	分岐金具で確認 ・分岐金具が土台付きの金物に設置 排水心 可変 *3	分岐金具で確認 ・分岐金具が土台付きの金物に設置 排水心 可変 *3	分岐金具で確認 ・分岐金具が土台付きの金物に設置 排水心 可変 *3	キャビネットの柄で確認 ・市松模様（パナホーム向けのみ） 排水心 308

*3 排水心可変の場合：現場の排水心特定は便器を外さないと分かりません。