

プレミアムシリーズ *【ULT】(2022年8月発売~) /コンフォートシリーズ(2020年2月発売~) フロアキャビネット スライド扉の開き方

* ~2022年7月末廃番 プレミアムシリーズ【ULN】含む

コンフォートシリーズ

図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転)
手洗器の形状は商品図にてご確認ください。

二点鎖線: 開き扉
: スライド扉

※図はハーフキャビネットの場合

※1 間口調整フィルター(固定)は開きません。

プレミアムシリーズ

Mサイズ ハーフキャビネットタイプ	Mサイズ フローティングキャビネットタイプ
<p>図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転) 手洗器の形状は商品図にてご確認ください。</p> <p>二点鎖線: 開き扉 : スライド扉</p> <p>※図はハーフキャビネットの場合</p> <p>※1 間口調整フィルター(固定)は開きません。 ※2 間口調整フィルター(固定)の場合は開きません。</p>	<p>図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転) 手洗器の形状は商品図にてご確認ください。</p> <p>二点鎖線: 開き扉 : スライド扉</p> <p>※図はハーフキャビネットの場合</p> <p>※1 間口調整フィルター(固定)は開きません。 ※2 間口調整フィルター(固定)の場合は開きません。</p>

Lサイズ ハーフキャビネットタイプ	Lサイズ フローティングキャビネットタイプ	Lサイズ フルキャビネットタイプ
<p>図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転) 手洗器の形状は商品図にてご確認ください。</p> <p>二点鎖線: 開き扉 : スライド扉</p> <p>※図はハーフキャビネットの場合</p> <p>※1 間口調整フィルター(固定)は開きません。 ※2 間口調整フィルター(固定)の場合は開きません。</p>	<p>図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転) 手洗器の形状は商品図にてご確認ください。</p> <p>二点鎖線: 開き扉 : スライド扉</p> <p>※図はハーフキャビネットの場合</p> <p>※1 間口調整フィルター(固定)は開きません。 ※2 間口調整フィルター(固定)の場合は開きません。</p>	<p>図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転) 手洗器の形状は商品図にてご確認ください。</p> <p>二点鎖線: 開き扉 : スライド扉</p> <p>※図はフルキャビネットの場合</p> <p>※1 間口調整フィルター(固定)は開きません。 ※2 間口調整フィルター(固定)の場合は開きません。 ※3 立管対応の場合、扉の開き方は逆方向になります。</p>

Lサイズ 対面設置

図は左勝手の場合です。(右勝手の場合は反転)
手洗器の形状は商品図にてご確認ください。

二点鎖線: 開き扉

※図はフルキャビネットの場合

※1 間口調整フィルター(固定)の場合は開きません。