


# C406 (B) /P (BP) から

## ホテル向ウォシュレット一体形便器 (TCF92\*系) へのリモデル対応について

改定日2023. 8. 23



**■ 壁排水の場合の対応方法**

標準便器壁排水対応範囲

排水心高さ調整範囲  
標準120mm±10mm (110mm~130mm)

C406BPは排水心高さ100mmのため、このままでは対応できません。

HP876 (壁排水オプション一式) 排水心高さを20mm 偏心する部材を使用します。  
120mm ⇒ 100mm

壁排水用オプション (HP876を使用)

HP876 (壁排水オプション一式) カバーはこちらになります。

HP82S (排水ジョイント)

「セット例」

便器前出寸法 74mmとなります。

HP876 (フランジユニット)

HP82S (排水ジョイント)

上記の図は資料作成当時のGG (CS870BP) を例としたものです。年代によって寸法が変わる場合もあります。