


ウォシュレット・ウォームレット・普通便座と便器の取付条件と注意事項



《取付条件》

照合	寸 法	項 目
A	50mm以上 (※注1)	便座取付穴中心からロータンクまでの距離
B	140mm又は200mm (※注2)	便座取付穴ピッチ
C	φ14～φ18 (※注4) (下面施工の場合はφ21まで対応可)	便座取付穴径(上面)
D	φ14～φ18 (※注4) (下面施工の場合はφ21まで対応可)	便座取付穴径(下面)
E	11mm～36mm (※注3)	便座取付穴深さ
F	エロン	470mm
	レギュラー	440mm
G	エロン	355～380mm
	レギュラー	320～350mm

* 取付条件をご確認頂いても、まれに便器リム面の幅が小さいものや、便器リム形状上面部の平面部面積が小さいものには取付けできない場合があります。

《注意事項》

(※注1)

★1 エロンゲート(大型兼用)便座をレギュラー便器にセットする場合は65mm以上必要です。

★2 エロンゲート(大型兼用)便座でオートフレグランス搭載品のアプリコットF5・F4/TCF845Eを
【エロンゲート便器にセットする場合⇒58mm以上必要】【レギュラー便器にセットする場合⇒70mm以上必要】

★3 ベースプレートの取付け位置を変更する事で35mmまで対応可能となります。
*エロンゲート(大型兼用)便座をレギュラー便器にセットする場合は除く。
(ベースプレートを使用しているウォシュレット・ウォームレットが対象です。)

★4 エロンゲート便器の場合、レギュラー便座との組合せと別部品の使用により20mmまで対応可能となります。
別部品の品番は製品によって異なりますので、製品品番をご確認後お問い合わせください。

(※注2)

別部品を使用することにより140～170mmまたは200mmまで対応可能となります。
別部材の品番は製品によって異なります。製品品番をご確認後お問い合わせください。
(ベースプレートを使用しているウォシュレット・ウォームレットが対象です。)

(※注3)

便座取付穴深さが36mm以上でも、別手配の取付ボルトとセットする事で取付可能となる場合がございます。
取付ボルトの品番は製品によって異なりますので、製品品番と便座取付穴深さをご確認後、当社お客様相談室へお問い合わせください。

《例》

17アプリコット: TCF4713・4723・4733・4833の場合

⇒取付ボルト長さ違い品番 【35mm～80mmまで対応: TCA312】【70mm～110mmまで対応: TCA310】

(※注4)

上面施工(上からネジを締める施工)と下面施工(下からナットで締め上げる施工)では取付可能な寸法が異なります。