

# 他社製便器とTOTO製便座の取付条件


TOTO製便座を他社製の便器に設置する際の、取付条件と注意事項についての情報です。

下記『便座寸法、便座取付穴寸法（A～E）』が、設置する便器と条件が合う場合は設置可能です。

⚠ ただし、下記適合寸法とおりであっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。

## ◆便座寸法（A～C）

【最初に便器サイズをご確認ください】  
 ★：便座取付穴中心～便器先端までの寸法  
 470mm⇒表①『エロンゲートサイズ（大型）便器』へ  
 440mm⇒表②『レギュラーサイズ（普通）便器』へ




◆現在発売されている最新のウォッシュレット・ウォームレットはエロン・レギュラー兼用サイズ便座です。

表①	【★寸法が470mm】エロンゲートサイズ（大型）便器へ設置する場合		
便座	エロンゲート(大型)サイズ便座	エロン・レギュラー兼用サイズ便座 (◆)	レギュラー(普通)サイズ便座
A	140mm		
B	351~380mm		
C	50mm以上	50mm以上 58mm以上必要な場合があります。詳細は(注)へ	×
表②	【★寸法が440mm】レギュラーサイズ（普通）便器へ設置する場合		
便座	エロンゲート(大型)サイズ便座	エロン・レギュラー兼用サイズ便座 (◆)	レギュラー(普通)サイズ便座
A	140mm		
B	320~350mm		
C	×	65mm以上 70mm以上必要な場合があります。詳細は(注)へ	50mm以上

(注) フレグランス後付けキット（オプション品）をウォッシュレットの背面に取り付ける製品の場合。



## ◆便座取付穴寸法（D～E）



便座	上から締め付ける施工タイプ （上面施工）の場合	下から締め付ける施工タイプ （下面施工）の場合
D	φ14~18	φ14~21
E	11~36mm (注) 取付穴が深い場合、別売品の長尺ボルトにて取り付けできる場合があります。 *長尺ボルトで取り付けの際は、下から締め付ける施工タイプ（下面施工）になります。 詳細は製品品番と便座取付穴寸法をご確認後、弊社お客様相談室へお問い合わせください。 <品番例> アブリコットF：TCF4714・TCF4724・TCF4734・TCF4744系の場合 ⇒取付ボルト長さ違い品番【35mm～80mmまで対応：TCA312】 【70mm～110mmまで対応：TCA310】	